

## 全氟磺酸树脂分散液产品规格书

	UH-H1005	UH-H1010	UH-H1015	UH-H1020
固含量/(%) <sup>1</sup>	5	10	15	20
黏度/(mPa·s) <sup>2</sup>	5-50	10-200	50-500	100-1000
交换当量/(g/mol) <sup>3</sup>	1000-1100			
溶剂体系	水醇混合物			

	UH-H0805	UH-H0810	UH-H0815	UH-H0820
固含量/(%) <sup>1</sup>	5	10	15	20
黏度/(mPa·s) <sup>2</sup>	5-50	10-200	50-500	100-1000
交换当量/(g/mol) <sup>3</sup>	800-900			
溶剂体系	水醇混合物			

**注：**

1. 在烘箱中120°C放置3h后进行测量。
2. 在25°C用旋转黏度仪进行测试。
3. 按GB/T 20042.3-2022进行测试。